品番: EA425MA-66

品名:M6x6mm ロータリーストレートユニオン



販売価格	1,920円(税抜)/2,112円(税込)				
カタログ価 格	1,920円(税抜)/2,112円(税込)				
在庫数	最新在庫: 8 (2025/12/17 18:33現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1070ページ				





仕様

メーカー	日本ピスコ(PISCO)	型番	RC6-M6
用途	機器の揺動部、回転部に配管可能なワ ンタッチ継手	チューブ外径	6mm
取付ねじ	M6×1	形状	ストレート
使用流体	空気	最高使用圧力	1.0MPa
使用真空圧力	-100kPa	使用温度	0~60℃(凍結なきこと)
許容回転数	500rpm	回転トルク	1.2N·cm
材質	樹脂部:PBT 金属部:黄銅(クロムメッキ) 開放リング:POM シールゴム:NBR·FKM	重量	19g

回転部にベアリングを使用しておりますので揺動部、回転部に使用可能

RoHS2対応品

株式会社エスコ