


品番：EA425MB-101

品名：R1/8"x10mm ロータリーエルボユニオン



販売価格	3,900円(税抜) / 4,290円(税込)		
カタログ価格	3,900円(税抜) / 4,290円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/06 12:22現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1028ページ		



仕様

メーカー	日本ピスコ(PISCO)	型番	RL10-01
用途	機器の揺動部、回転部に配管可能なフ ンタッチ継手	チューブ外径	10mm
取付ねじ	R1/8"	形状	エルボ
使用流体	空気	最高使用圧力	1MPa
使用真空圧力	-100kPa	使用温度	0~60℃(凍結なきこと)
許容回転数	300rpm	回転トルク	2N・cm
材質	樹脂部:PBT 金属部:黄銅(クロムメッキ) 開放リング:POM シールゴム:NBR・FKM	重量	61g
RoHS対応			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.