


品番：EA425MB-66

品名：M 6 x 6mm ロータリーエルボユニオン



販売価格	1,920円(税抜) / 2,112円(税込)		
カタログ価格	1,920円(税抜) / 2,112円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/06 11:13現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1028ページ		



仕様

メーカー	日本ピスコ(PISCO)	型番	RL6-M6
用途	機器の揺動部、回転部に配管可能なフ ンタッチ継手	チューブ外径	6mm
取付ねじ	M6×1	形状	エルボ
使用流体	空気	最高使用圧力	1.0MPa
使用真空圧力	-100kPa	使用温度	0~60℃(凍結なきこと)
許容回転数	500rpm	回転トルク	1.2N・cm
材質	樹脂部:PBT 金属部:黄銅(クロムメッキ) 開放リング:POM シールゴム:NBR・FKM	重量	20g
回転部にベアリングを使用しておりますので揺動部、回転部に使用可能			
RoHS2対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.