

品番：EA425NB-3

品名：R3/8" 雄ねじソケット(20型)



販売価格	1,180円(税抜) / 1,298円(税込)		
カタログ価格	1,180円(税抜) / 1,298円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/06 17:09現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1028ページ		



仕様

メーカー	日本ピスコ(PISCO)	型番	CPS20-03B
ねじサイズ	R3/8"	使用流体	空気
最高使用圧力	0.9MPa	使用真空圧力	-100kPa
使用温度	0~60℃(凍結なきこと)	カラー	黒
材質	本体樹脂:PBT・POM 金属部:黄銅(無電解ニッケルメッキ) シールゴム:NBR	重量	44g
20型ストレートネジタイプ			
小型・軽量で片手操作可能なカップリング			
他社のカップリングとも互換性あり			
エア配管の着脱を頻繁に行う部位に最適!			
RoHS2対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.