


品番：EA425PF-101

品名：10mm/12.7cm² 正負圧用ユニオンフィルタ



販売価格	2,400円(税抜) / 2,640円(税込)		
カタログ価格	2,400円(税抜) / 2,640円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/13 00:23現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1029ページ		



仕様

メーカー	日本ピスコ(PISCO)	型番	SFU3-1010
チューブ外径	10mm	フィルタサイズ(濾過面積)	12.7cm ²
使用流体	空気	最高使用圧力	1.0MPa(20℃時)
使用真空圧力	-100kPa	耐圧力	1.5MPa
濾過精度	5μm(捕集効率:95%)	使用温度範囲	0~50℃(凍結なきこと)
材質	本体樹脂:PBT 開放リング:POM カバー:PCTG シールゴム:NBR エレメント:PVF	重量	39g

ユニオンストレートタイプ

正圧、負圧で使用できるインラインフィルタ

正圧使用において、プレフィルタとしての使用に最適

エレメント交換時の作業が工具不要で簡単!メンテナンスが容易!

RoHS2対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.