

品番：EA425PW-8

品名：8mm プレッシュャーゲージ(ニップルタイプ)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 2,090円(税抜) / 2,299円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 2,090円(税抜) / 2,299円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2026/06/13 00:31現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1029ページ                      |      |   |



#### 仕様

|                |  |      |             |
|----------------|--|------|-------------|
| メーカー           | 日本ピスコ(PISCO)                             | 型番   | GPJ8        |
| 適合継手径          | φ8mm                                     | 使用流体 | 空気          |
| 表示圧力範囲         | 0~0.8MPa                                 | 精度   | ±5%(フルスケール) |
| 使用温度範囲         | 0~60℃(凍結なきこと)                            | 目盛角度 | 150°        |
| 材質             | キャップ:アクリル<br>金属部:黄銅(ニッケルメッキ)<br>本体樹脂:PBT | 重量   | 13g         |
| ニップルタイプ        |  |      |             |
| コンパクトな小型圧力計    |  |      |             |
| 小さなスペースに取り付け可能 |  |      |             |
| RoHS2対応品       |  |      |             |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.