

品番：EA425PW-8

品名：8mm プレッシャーゲージ(ニップルタイプ)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 2,090円(税抜) / 2,299円(税込) | | |
| カタログ価格 | 2,090円(税抜) / 2,299円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/04/22 10:10現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1029ページ | | |



仕様

| | | | |
|----------------|--|------|-------------|
| メーカー | 日本ピスコ(PISCO) | 型番 | GPJ8 |
| 適合継手径 | φ8mm | 使用流体 | 空気 |
| 表示圧力範囲 | 0~0.8MPa | 精度 | ±5%(フルスケール) |
| 使用温度範囲 | 0~60℃(凍結なきこと) | 目盛角度 | 150° |
| 材質 | キャップ:アクリル 金属部:黄銅(ニッケルメッキ) 本体樹脂:PBT | 重量 | 13g |
| ニップルタイプ | | | |
| コンパクトな小型圧力計 | | | |
| 小さなスペースに取り付け可能 | | | |
| RoHS2対応品 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.