



品番：EA425SA-88

品名：8mmx 8mmx 8mm 3方向切換バルブ



販売価格	2,200円(税抜) / 2,420円(税込)		
カタログ価格	2,200円(税抜) / 2,420円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/03/24 09:30現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1029ページ		



仕様

メーカー	日本ピスコ(PISCO)	型番	HBV8-8
チューブ外径	8×8mm	使用流体	空気
使用圧力範囲	0~0.7MPa	使用真空圧力	-100kPa
使用温度範囲	0~60℃(凍結なきこと)	材質	本体樹脂:PBT(ガラス入り) 金属部:黄銅(無電解ニッケルメッキ) 開放リング:POM シールゴム:NBR
重量	50g		

ユニオンタイプ

ワンタッチ継手内蔵3ポート切換弁

コックを90° 廻すと流路が切り替わります。

軽量・コンパクト設計

操作性に優れ流路の切り換えが簡単

RoHS2対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

