

品番 : EA425SD-103

品名 : R3/8" x 10mm 開閉バルブ



販売価格	1,700円(税抜) / 1,870円(税込)		
カタログ価格	1,700円(税抜) / 1,870円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/15 01:55現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1070ページ		



## 仕様

メーカー	日本ピスコ(PISCO)	型番	HV10-03-2
入力側(チューブ外径)	10mm	出力側(取付ねじ)	R3/8"
使用流体	空気	最高使用圧力	1.0MPa
使用真空圧力	-100kPa	使用温度範囲	0~60°C(凍結なきこと)
材質	本体樹脂部:PBT 金属部:黄銅(無電解ニッケルメッキ) ハンドル:POM シールゴム:NBR	重量	60g

2方弁タイプ(排気機能無し)

タンク等残圧を排気したくない機器のエア供給用として適します。

機器への空気圧入力を開閉

RoHS2対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.