


品番 : EA425SH-44

品名 : 4mm x 4mm 開閉バルブ



販売価格	1,300円(税抜) / 1,430円(税込)		
カタログ価格	1,300円(税抜) / 1,430円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2025/12/16 11:05現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1070ページ		



仕様

メーカー	日本ピスコ(PISCO)	型番	HV4-4-2
入力側(チューブ外径)	4mm	出力側(チューブ外径)	4mm
使用流体	空気	最高使用圧力	1.0MPa
使用真空圧力	-100kPa	使用温度範囲	0~60°C(凍結なきこと)
材質	本体樹脂:PBT 金属部:黄銅(無電解ニッケルメッキ) ハンドル:POM シールゴム:NBR	重量	22g

2方弁タイプ(排気機能無し)

機器への空気圧入力を開閉

タンク等残圧を排気したくない機器のエア供給用として適しています。

RoHS2対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.