




品番：EA425VA-10

品名：φ10mm・400L/min クリーンエアフィルター



販売価格	15,700円(税抜) / 17,270円(税込)		
カタログ価格	15,700円(税抜) / 17,270円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/13 04:20現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1016ページ		



仕様

用途	クリーンな環境で全部品の超音波洗浄と組立、検査、帯電防止密閉二重包装などに。	接続口径	ワンタッチ継手φ10mm
使用流体	空気、(窒素)	ろ過度	0.01 μm (99.99%)
使用圧力範囲	-0.1~1.0MPa	使用温度範囲	5~45℃
耐圧	1.5MPa	定格流量	400L/min
ケース材質	樹脂	全長	126mm
重量	190g		
クリーンエアフィルター			
RoHS対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.