




品番：EA425VA-6

品名：φ 6mm・80L/min クリーンエアフィルター



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 8,220円(税抜) / 9,042円(税込) | | |
| カタログ価格 | 8,220円(税抜) / 9,042円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/04/22 10:11現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1016ページ | | |



仕様

| | | | |
|-------------|--|--------|------------------|
| 用途 | クリーンな環境で全部品の超音波洗浄と組立、検査、帯電防止密閉二重包装などに。 | 接続口径 | ワンタッチ継手φ6mm |
| 使用流体 | 空気、(窒素) | ろ過度 | 0.01 μm (99.99%) |
| 使用圧力範囲 | -0.1~1.0MPa | 使用温度範囲 | 5~45℃ |
| 耐圧 | 1.5MPa | 定格流量 | 80L/min |
| ケース材質 | 樹脂 | 全長 | 81mm |
| 重量 | 35g | | |
| クリーンエアフィルター | | | |
| RoHS対応品 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.