



品番：EA426AF-23

品名：Rc1/4"x 6 mm リングジョイント



販売価格	545円(税抜) / 600円(税込)		
カタログ価格	545円(税抜) / 600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 21 (2026/06/13 04:00現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1032ページ		



閉鎖継手(リングジョイント)作業要領
■閉鎖リングジョイントの閉鎖は必ず規定の締め方で
行う。ナット締め作業の際は、必ず規定の
トルクを計測しながら締め付けを行い、
締め付け作業後は必ず規定の締め付けトルクを
計測する。また、締め付け作業中は締め付け
トルクの変動による締め付け不足や締め付け
過剰による締め付け不良の原因となります。

仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	RF-1206
取付ねじ	Rc1/4"	適用管外径	6mm
本体六角対辺	17mm	ナット六角対辺	17mm
全長	32mm	使用圧力	3.45MPa以下
使用温度	-50~150℃	使用流体	空気・水・油
材質	真鍮	入数	1個

内ネジ・リングジョイント

銅管と機器、または装置を接続するためのリング式の取付側のネジが内ネジタイプのジョイントです。

専用工具を使わずに接続が可能です。専用工具を使わずに接続が可能です。

リング玉1個付属

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.