




品番：EA426AF-25

品名：Rc1/4"x 8 mm リングジョイント



販売価格	545円(税抜) / 600円(税込)		
カタログ価格	545円(税抜) / 600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 22 (2026/04/22 07:04現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1032ページ		



閉鎖継手(リングジョイント)作業要領
■閉鎖リングジョイントの組み立ては必ず組み立て要領に従って行ってください。組み立て要領には必ずお読みください。また、過剰な締め付けによる破損の発生や、過剰な締め付けによる締め付けの不均等による破損の発生を防止する必要があります。

仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	RF-1208
取付ねじ	Rc1/4"	適用管外径	8mm
本体六角対辺	17mm	ナット六角対辺	17mm
全長	33mm	使用圧力	3.45MPa以下
使用温度	-50~150℃	使用流体	空気・水・油
材質	真鍮	入数	1個

内ネジ・リングジョイント

銅管と機器、または装置を接続するためのリング式の取付側のネジが内ネジタイプのジョイントです。

専用工具を使わずに接続が可能です。専用工具を使わずに接続が可能です。

リング玉1個付属

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.