


品番 : EA426AF-27

品名 : Rc1/4" x 10 mm リングジョイント



販売価格	720円(税抜)／792円(税込)		
カタログ価格	720円(税抜)／792円(税込)		
在庫数	最新在庫: 19 (2025/12/16 21:14現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1073ページ		



銅管接手(リングジョイント)作業要領
■被りリングナットのハサミによる位置まで差し込みます。ナット六角対辺を上から回転するまで手に締め付けて下さい。その後、工具で締め付けて下さい。工具による締め付けは工具による外力の生ずる部位になります。

仕様

メーカー	アソー(ASOH)	型番	RF-1210
取付ねじ	Rc1/4"	適用管外径	10mm
本体六角対辺	17mm	ナット六角対辺	21mm
全長	35mm	使用圧力	3.45MPa以下
使用温度	-50~150°C	使用流体	空気・水・油
材質	真鍮	入数	1個

内ネジ・リングジョイント

銅管と機器、または装置を接続するためのリング式の取付側のネジが内ネジタイプのジョイントです。

専用工具を使わずに接続が可能ですが、専用工具を使わずに接続が可能です。

リング玉1個付属

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.