


品番：EA426AG-51

品名：R 1/8" x 6 mm リングジョイント



販売価格	265円(税抜) / 292円(税込)		
カタログ価格	265円(税抜) / 292円(税込)		
在庫数	最新在庫: 90 (2026/03/24 12:14現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1032ページ		



銅管継手(リングジョイント)作業要領
■継手リングジョイントのOリングは、必ずOリング溝に押し込んで、OリングがOリング溝に完全に嵌り込んでいない場合は、Oリングの損傷や漏れの原因となります。また、Oリングの損傷や漏れの原因となる場合は、Oリングの交換が必要です。

仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	RS-1106
取付ねじ	R1/8"	適用管外径	6mm
本体六角対辺	12mm	ナット六角対辺	12mm
全長	27mm	使用圧力	3.45MPa以下
使用温度	-50~150℃	使用流体	空気・水・油
材質	真鍮	入数	1個

外ねじリングジョイント

銅管と機器、または装置を接続するためのリング式のジョイントです。

専用工具を使わずに接続が可能です。

リング玉1個付属

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.