


品番：EA426AG-53

品名：R 1/8" x 8 mm リングジョイント



販売価格	395円(税抜) / 435円(税込)		
カタログ価格	395円(税抜) / 435円(税込)		
在庫数	最新在庫: 33 (2026/03/24 12:33現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1032ページ		



リング継手(リングジョイント)作業要領  
■継ぎリングジョイントの穴へ止まる位置まで押し込み、締め付けを完了させた後、リング玉を1回回すまで締め付けを完了させてください。締め付けが完了した後は、締め付けの位置を確認してください。締め付けが完了した後は、締め付けの位置を確認してください。

### 仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	RS-1108
取付ねじ	R1/8"	適用管外径	8mm
本体六角対辺	14mm	ナット六角対辺	17mm
全長	31mm	使用圧力	3.45MPa以下
使用温度	-50~150℃	使用流体	空気・水・油
材質	真鍮	入数	1個

外ねじリングジョイント

銅管と機器、または装置を接続するためのリング式のジョイントです。

専用工具を使わずに接続が可能です。

リング玉1個付属

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.