


品番：EA426AG-57

品名：R 1/4"x6.35mm リングジョイント



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 370円(税抜) / 407円(税込) | | |
| カタログ価格 | 370円(税抜) / 407円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 16 (2026/03/24 12:17現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1032ページ | | |



銅管継手(リングジョイント)作業要領
■銅管リングジョイントの取り付け位置で密着しない場合は、銅管の外径を測定し、リング玉の外径を調整してください。調整が密着には必要に応じて、銅管の外径を測定し、リング玉の外径を調整してください。

仕様

| | | | |
|--------|------------|---------|-----------|
| メーカー | アソー (ASOH) | 型番 | RS-1202 |
| 取付ねじ | R1/4" | 適用管外径 | 6.35mm |
| 本体六角対辺 | 14mm | ナット六角対辺 | 17mm |
| 全長 | 32mm | 使用圧力 | 3.45MPa以下 |
| 使用温度 | -50~150℃ | 使用流体 | 空気・水・油 |
| 材質 | 真鍮 | 入数 | 1個 |

外ねじリングジョイント

銅管と機器、または装置を接続するためのリング式のジョイントです。

専用工具を使わずに接続が可能です。

リング玉1個付属

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.