


品番 : EA426AG-59

品名 : R 1/4"x9.53mm リングジョイント



販売価格	545円(税抜) / 600円(税込)		
カタログ価格	545円(税抜) / 600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/03/24 13:41現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1032ページ		



銅管継手(リングジョイント)作業要領  
■継手リングジョイントのOリングは、必ず位置で押し込み、Oリングを締め付ける前に、Oリングの位置を確認してください。Oリングの位置を確認するまで、締め付けをしないでください。締め付けは、締め付けの位置を確認した後に、締め付けを行います。締め付けの位置を確認した後に、締め付けを行います。

### 仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	RS-1203
取付ねじ	R1/4"	適用管外径	9.53mm
本体六角対辺	17mm	ナット六角対辺	21mm
全長	35mm	使用圧力	3.45MPa以下
使用温度	-50~150℃	使用流体	空気・水・油
材質	真鍮	入数	1個

外ねじリングジョイント

銅管と機器、または装置を接続するためのリング式のジョイントです。

専用工具を使わずに接続が可能です。

リング玉1個付属

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.