

品番：EA426AG-61

品名：R 1/4"x 12 mm リングジョイント



販売価格	950円(税抜)／1,045円(税込)		
カタログ価格	950円(税抜)／1,045円(税込)		
在庫数	最新在庫: 15 (2026/03/24 12:17現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1032ページ		



仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	RS-1212
取付ねじ	R1/4”	適用管外径	12mm
本体六角対辺	22mm	ナット六角対辺	24mm
全長	42mm	使用圧力	3.45MPa以下
使用温度	－50～150℃	使用流体	空気・水・油
材質	真鍮	入数	1個

外ねじリングジョイント

銅管と機器、または装置を接続するためのリング式のジョイントです。

専用工具を使わずに接続が可能です。

リング玉1個付属