


品番：EA426AG-62

品名：R 3/8" x 6 mm リングジョイント



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 460円(税抜) / 506円(税込) | | |
| カタログ価格 | 460円(税抜) / 506円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 24 (2026/03/24 13:41現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1032ページ | | |



銅管継手(リングジョイント)作業要領
■銅管リングジョイントの取付けは、必ず銅管の外径とリングジョイントの内径が一致していることを確認してください。また、銅管の外径は、リングジョイントの内径よりも大きくならないように注意してください。

仕様

| | | | |
|--------|------------|---------|-----------|
| メーカー | アソー (ASOH) | 型番 | RS-1306 |
| 取付ねじ | R3/8" | 適用管外径 | 6mm |
| 本体六角対辺 | 17mm | ナット六角対辺 | 17mm |
| 全長 | 35mm | 使用圧力 | 3.45MPa以下 |
| 使用温度 | -50~150℃ | 使用流体 | 空気・水・油 |
| 材質 | 真鍮 | 入数 | 1個 |

外ねじリングジョイント

銅管と機器、または装置を接続するためのリング式のジョイントです。

専用工具を使わずに接続が可能です。

リング玉1個付属

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.