


品番：EA426AG-64

品名：R 3/8" x 8 mm リングジョイント



販売価格	460円(税抜) / 506円(税込)		
カタログ価格	460円(税抜) / 506円(税込)		
在庫数	最新在庫: 29 (2026/03/24 13:40現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1032ページ		



銅管継手(リングジョイント)作業要領  
■継ぎ手リングジョイントの取付け位置で規定のトルクを掛けた状態で、1分間保持するまで徐々に締め付けて下さい。締め付けの順序、締め付けには要領を守って下さい。また、締め付けには要領による締め付けの過剰や不足による漏れの原因や破損の原因となります。

### 仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	RS-1308
取付ねじ	R3/8"	適用管外径	8mm
本体六角対辺	17mm	ナット六角対辺	17mm
全長	36mm	使用圧力	3.45MPa以下
使用温度	-50~150℃	使用流体	空気・水・油
材質	真鍮	入数	1個

外ねじリングジョイント

銅管と機器、または装置を接続するためのリング式のジョイントです。

専用工具を使わずに接続が可能です。

リング玉1個付属

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.