


品番：EA426AG-65

品名：R 3/8"x9.53mm リングジョイント



販売価格	555円(税抜)／ 611円(税込)		
カタログ価格	555円(税抜)／611円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2026/03/24 12:32現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1032ページ		



■組立順序(リングジョイント)作業要領
■組立時、リングジョイントのOリングは必ず正確な位置に押し込み、Oリングが変形しないよう注意してください。
■Oリングが変形した場合、組立後に漏れが発生する可能性があります。必ずOリングの形状を確認してください。

仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	RS-1303
取付ねじ	R3/8”	適用管外径	9.53mm
本体六角対辺	17mm	ナット六角対辺	21mm
全長	27mm	使用圧力	3.45MPa以下
使用温度	－50～150℃	使用流体	空気・水・油
材質	真鍮	入数	1個

外ねじリングジョイント

銅管と機器、または装置を接続するためのリング式のジョイントです。

専用工具を使わずに接続が可能です。

リング玉1個付属

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.