


品番：EA426AH-57

品名：R 1/4"x 8 mm リングジョイント(エルボ)



販売価格	730円(税抜) / 803円(税込)		
カタログ価格	730円(税抜) / 803円(税込)		
在庫数	最新在庫: 22 (2026/04/22 07:06現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1032ページ		



銅管継手(リングジョイント)作業要領
銅管をリングジョイントのOリングに当たる位置まで押し込み、ナットを締め付ける際、Oリングが破損しないよう、必ず一度回すまでゆっくり締め付けて下さい。Oリングの破損は、高圧流体による漏れの原因となります。また、過剰な締め付けによるOリングの破損や、Oリングの破損による漏れの原因となります。

仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	RL-1208
取付ねじ	R1/4"	適用管外径	8mm
ナット六角対辺	17mm	使用圧力	3.45MPa以下
使用温度	-50~150℃	使用流体	空気・水・油
材質	真鍮	入数	1個

リングエルボ

銅管と機器、または装置を接続するためのリング式のエルボタイプのリングジョイントです。

専用工具を使わずに接続が可能です。

リング玉1個付属

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.