


品番 : EA426AH-59

品名 : R 1/4"x 10 mm リングジョイント(エルボ)



販売価格	1,170円(税抜) / 1,287円(税込)		
カタログ価格	1,170円(税抜) / 1,287円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2026/04/22 07:06現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1032ページ		



閉鎖継手(リングジョイント)作業要領  
■閉鎖リングジョイントの取付は、必ず規定の締め込みトルクで締め付け、締め込み後は必ず規定の締め込みトルクを確認してください。締め込みトルクが不足すると、締め込みによる漏れの原因となります。また、締め込みトルクが過剰になると、締め込みによる漏れの原因となります。

## 仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	RL-1210
取付ねじ	R1/4"	適用管外径	10mm
ナット六角対辺	21mm	使用圧力	3.45MPa以下
使用温度	-50~150℃	使用流体	空気・水・油
材質	真鍮	入数	1個
リングエルボ			
銅管と機器、または装置を接続するためのリング式のエルボタイプのリングジョイントです。			
専用工具を使わずに接続が可能です。			
リング玉1個付属			

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.