


品番：EA426AH-60

品名：R 1/4"x 12 mm リングジョイント(エルボ)



販売価格	1,480円(税抜) / 1,628円(税込)		
カタログ価格	1,480円(税抜) / 1,628円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2025/08/22 01:58現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1073ページ		



銅管継手(リングジョイント)作業要領
■銅管リングジョイントの組み立ては必ずしも
1回のみ、ナットを締め付けるだけで完了して
は一回転するまで締め付けて下さい。
※締め付けの順序は図面に準じて下さい。
※また、過剰な締め付けによる銅管の腐
食や破損につながる事があります。

仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	RL-1212
取付ねじ	R1/4"	適用管外径	12mm
ナット六角対辺	24mm	使用圧力	3.45MPa以下
使用温度	-50~150℃	使用流体	空気・水・油
材質	真鍮	入数	1個

リングエルボ

銅管と機器、または装置を接続するためのリング式のエルボタイプのリングジョイントです。

専用工具を使わずに接続が可能です。

リング玉1個付属

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.