




品番：EA426AJ-23

品名：8 x 8 mm リングジョイント(中間)



販売価格	605円(税抜) / 666円(税込)		
カタログ価格	605円(税抜) / 666円(税込)		
在庫数	最新在庫: 114 (2026/04/29 14:26現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1033ページ		



両口リングジョイント作業要領
■両口リングジョイントの取付は、必ず両側から
リングジョイントを挿入し、両側から同時に
締め付ける事で、確実に締め付け下さい。
締め付けの順序は、図面に準じて下さい。
また、締め付けの順序は、受取による締め付け
の順序に準じて下さい。

仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	RS-2208
適用管外径	8mm	本体六角対辺	14mm
ナット六角対辺	17mm	全長	42mm
使用圧力	3.45MPa以下	使用温度	-50~150℃
使用流体	空気・水・油	材質	真鍮
入数	1個		

両口リングジョイント

銅管と銅管を接続するためのリングジョイントです。

専用工具を使わずに接続が可能です。

リング玉2個付属

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.