


品番：EA426AS-3

品名：8 x 8 mm リングジョイント(両口ロックナット付)



販売価格	960円(税抜) / 1,056円(税込)		
カタログ価格	960円(税抜) / 1,056円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/22 07:04現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1033ページ		



両口ロックナット付リングジョイント作業要領
■鎖りリングナットの穴へ止まる位置まで押し込み、ナットを締め付け、その後、ナットを1/2回転させるまで締め付けして下さい。締め付けすぎると、締め付け不足による漏れの原因となります。また、締め付けすぎによる締め付け不足による漏れの原因となります。

仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	RW-2208
適用管外径	8mm	本体六角対辺	14mm
ナット六角対辺	17mm	ロックナット六角対辺	17mm
全長	53mm	使用圧力	3.45MPa以下
使用温度	-50~150℃	使用流体	空気・水・油
材質	真鍮		

両口ロックナット付リングジョイント

壁、またはパネルを隔てた銅管を接続するためのリングジョイントです。

専用工具を使わずに接続が可能です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.