


品番：EA426AS-4

品名：9.53x9.53mm リングジョイント(両口ロックナット付)



販売価格	1,320円(税抜) / 1,452円(税込)		
カタログ価格	1,320円(税抜) / 1,452円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/22 07:04現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1033ページ		



両口リングジョイント作業要領
■両口リングジョイントの取り付け位置で規定の締め付けトルクを確保し、締め付けトルク不足による漏れや締め付け不足による破損の発生を防止してください。また、締め付けトルクは変形による締め付け不足や破損の発生を防止するために規定の締め付けトルクを確保してください。

仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	RW-2303
適用管外径	9.53mm	本体六角対辺	17mm
ナット六角対辺	21mm	ロックナット六角対辺	19mm
全長	59mm	使用圧力	3.45MPa以下
使用温度	-50~150℃	使用流体	空気・水・油
材質	真鍮		

両口ロックナット付リングジョイント

壁、またはパネルを隔てた銅管を接続するためのリングジョイントです。

専用工具を使わずに接続が可能です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.