

品番：EA426AS-7

品名：12.7x12.7mm リングジョイント(両口ロックナット付)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,630円(税抜) / 1,793円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,630円(税抜) / 1,793円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/04/22 07:04現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | | | |



銅製継手(リングジョイント)作業要領
■継手(リングジョイント)の取り付けは、必ずしも、止まる位置まで押し込み、ロックナットを締め付ける必要はありません。手で押入るまで十分に押し込んで下さい。その後、締め付けを、目視・触覚にて確認して下さい。また、締め付けが不適切による漏れの原因や、締め付けによる継手の変形・破損の原因となります。

仕様

| | | | |
|---------|------------|------------|-----------|
| メーカー | アソー (ASOH) | 型番 | RW-2404 |
| 適用管外径 | 12.7mm | 本体六角対辺 | 22mm |
| ナット六角対辺 | 24mm | ロックナット六角対辺 | 23mm |
| 全長 | 74mm | 使用圧力 | 3.45MPa以下 |
| 使用温度 | -50~150℃ | 使用流体 | 空気・水・油 |
| 材質 | 真鍮 | | |

両口ロックナット付リングジョイント

壁、またはパネルを隔てた銅管を接続するためのリングジョイントです。

専用工具を使わずに接続が可能です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.