


品番 : EA426AV-1

品名 : R 1/8" x 8mm リングジョイント



販売価格	455円(税抜)／501円(税込)		
カタログ価格	455円(税抜)／501円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2026/02/17 19:28現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1032ページ		



銅管継手(リングジョイント)作業要領
■銅管リングジョイントの止め方の要領です。
1. 銅管をスリーブに差し込みます。
2. リングナットをスリーブまで手で手締めで締めて下さい。
3. リングナットをスリーブに締め付ける際は、工具は使わないで下さい。
4. 逆時計回りに工具で締め付ける際は、工具の刃が工具孔に当たる事で工具が刃を折る事があります。
5. 逆時計回りによる最後の締め込みが真鍮削れを
生じる原因になります。

仕様

メーカー	オンダ製作所	型番	OF-401
ねじサイズ	R1/8"	銅管外径	8mm
全長	36mm	最高使用圧力	0.6MPa
使用温度範囲	-20~60°C	使用流体	JIS1号灯油(白灯油)
材質	本体:真鍮 スリーブ:樹脂		

Φ8mm銅管用継手

樹脂製スリーブ

押えナットを手締め後に2~3回転締付ける事で銅管を接続します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.