

品番 : EA426AV-2

品名 : R 1/4" x 8mm リングジョイント



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 455円(税抜)／501円(税込) | | |
| カタログ価格 | 455円(税抜)／501円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 6 (2026/02/17 19:27現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1032ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|------------------|--------|--------------|
| メーカー | オンダ製作所 | 型番 | OF-408 |
| ねじサイズ | R1/4" | 銅管外径 | 8mm |
| 全長 | 30mm | 最高使用圧力 | 0.6MPa |
| 使用温度範囲 | −20~60°C | 使用流体 | JIS1号灯油(白灯油) |
| 材質 | 本体:真鍮 スリーブ:樹脂 | | |

φ8mm銅管用継手

樹脂製スリーブ

押えナットを手締め後に2~3回転締付ける事で銅管を接続します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.