


品番：EA426AV-22

品名：R 1/4"x10mm リングジョイント



販売価格	460円(税抜) / 506円(税込)		
カタログ価格	460円(税抜) / 506円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2026/06/13 04:00現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1032ページ		



銅管継手(リングジョイント)作業要領
■継手をリングジョイントの穴へ止まる位置まで押し込み、ナットを締め、銅管の外径に合わせた樹脂製スリーブを2～3回回転締付ける事で銅管を接続して下さい。締め過ぎによる銅管の破損や樹脂製スリーブの破損による漏れの原因となります。

仕様

メーカー	オンダ製作所	型番	OF-411
ねじサイズ	R1/4"	銅管外径	10mm
全長	29mm	最高使用圧力	0.6MPa
使用温度範囲	-20~60℃	使用流体	JIS1号灯油(白灯油)
材質	本体:真鍮 スリーブ:樹脂		
φ10mm銅管用継手			
樹脂製スリーブ			
押えナットを手締め後に2~3回転締付ける事で銅管を接続します。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.