


品番 : EA426AV-24

品名 : R 1/2"x10mm リングジョイント



販売価格	500円(税抜) / 550円(税込)		
カタログ価格	500円(税抜) / 550円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/04/04 09:55現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1032ページ		



銅管継手(リングジョイント)作業要領
■継手をリングジョイントの穴へ止まる位置まで押し込み、ナットを締め、銅管の外径に合わせた樹脂製スリーブを押し込み、2~3回転締付ける事で銅管を接続します。また、締め過ぎによる銅管の破損や樹脂の剥離による漏れの原因となります。

仕様

メーカー	オンダ製作所	型番	OF-413
ねじサイズ	R1/2"	銅管外径	10mm
全長	29mm	最高使用圧力	0.6MPa
使用温度範囲	-20~60℃	使用流体	JIS1号灯油(白灯油)
材質	本体:真鍮 スリーブ:樹脂		
φ10mm銅管用継手			
樹脂製スリーブ			
押えナットを手締め後に2~3回転締付ける事で銅管を接続します。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.