


品番 : EA426AV-4

品名 : R 1/2"x 8mm リングジョイント



販売価格	460円(税抜) / 506円(税込)		
カタログ価格	460円(税抜) / 506円(税込)		
在庫数	最新在庫: 11 (2026/04/04 09:54現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1032ページ		



銅管継手(リングジョイント)作業要領  
■継手をリングジョイントの穴へ止まる位置まで押し込み、ナットを締め付ける。その後、ナットを2〜3回回して締め付けを完了させる。締め付けは、締め付けすぎによる銅管の破損や締め付け不足による漏れの原因となります。

#### 仕様

メーカー	オンダ製作所	型番	OF-410
ねじサイズ	R1/2"	銅管外径	8mm
全長	29.5mm	最高使用圧力	0.6MPa
使用温度範囲	-20~60℃	使用流体	JIS1号灯油(白灯油)
材質	本体:真鍮 スリーブ:樹脂		
φ8mm銅管用継手			
樹脂製スリーブ			
押えナットを手締め後に2~3回転締付ける事で銅管を接続します。			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.