


品番 : EA426AW-1

品名 :  $\phi 8\text{mm}$  リングエルボ



販売価格	510円(税抜)／561円(税込)		
カタログ価格	510円(税抜)／561円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/02/17 19:32現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1032ページ		



## 仕様

メーカー	オンド製作所	型番	OF-425
銅管外径	8mm	全長	28mm
最高使用圧力	0.6MPa	使用温度範囲	-20~60°C
適用流体	JIS1号灯油(白灯油)	材質	本体:真鍮 スリーブ:樹脂

90°配管に使用

樹脂製スリーブ

銅管用継手押えナットを手締め後に2~3回転締付ける事で銅管を接続します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.