


品番：EA426AW-11

品名：φ8mm 三方リングチーズ



販売価格	660円(税抜) / 726円(税込)		
カタログ価格	660円(税抜) / 726円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/04/04 09:54現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1032ページ		



銅管継手(リングジョイント)作業要領
■継手をリングジョイントの穴へ止まる位置まで押し込み、ナットを締め付け、その後、2〜3回回転させる事で銅管を接続して下さい。締め付けすぎると銅管の破損の原因となります。また、締め付けすぎによる銅管の破損や変形による漏れの原因となります。

仕様

メーカー	オンダ製作所	型番	OF-415
銅管外径	8mm	最高使用圧力	0.6MPa
使用温度範囲	-20~60℃	使用流体	JIS1号灯油(白灯油)
材質	本体:真鍮 スリーブ:樹脂		
分岐配管に使用			
樹脂製スリーブ			
銅管用継手押えナットを手締め後に2〜3回転締付ける事で銅管を接続します。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.