


品番 : EA426AW-12

品名 : $\phi 10\text{mm}$ 三方リングチーズ



販売価格	860円(税抜)／946円(税込)		
カタログ価格	860円(税抜)／946円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/17 19:29現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1032ページ		



銅管接手(リングジョイント)作業要領
■銅管リングナットの穴止まる位置まで締め付けて下さい。
■銅管を2回転締め付けて、最後に3回転締め付けて下さい。
■締め付けた後は、工具を外して工具孔は開けないようにして下さい。
■工具孔が開いた場合は、工具孔を塞ぐ事で工具孔を防ぐ事で工具孔が開いた事による漏水の原因となる可能性があります。

仕様

メーカー	オンド製作所	型番	OF-416
銅管外径	10mm	最高使用圧力	0.6MPa
使用温度範囲	-20~60°C	使用流体	JIS1号灯油(白灯油)
材質	本体:真鍮 スリーブ:樹脂		
分岐配管に使用			
樹脂製スリーブ			
銅管用継手押えナットを手締め後に2~3回転締付ける事で銅管を接続します。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.