


品番：EA426AW-22

品名：8 x 10 mm リングジョイント(中間)



販売価格	600円(税抜) / 660円(税込)		
カタログ価格	600円(税抜) / 660円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/06/13 05:13現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1032ページ		



銅管継手(リングジョイント)作業要領
■銅管をリングジョイントのOリングに当たる位置まで挿し込み、ナットを規定の締め付けトルクで締め付けます。
※一回転するまで締め付けず、必ずOリングが銅管に密着するまで締め付けます。
※締め付けトルクは、銅管の径や材質によって異なります。必ず作業要領を参照してください。

仕様

メーカー	オンダ製作所	型番	OF-424
銅管外径	8×10mm	全長	48mm
最高使用圧力	0.6MPa	使用温度範囲	-20~60℃
使用流体	JIS1号灯油(白灯油)	材質	本体:真鍮 スリーブ:樹脂

樹脂製スリーブ

銅管用継手押えナットを手締め後に2~3回転締付ける事で銅管を接続します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.