


品番：EA426AW-23

品名：10 x 10 mm リングジョイント(中間)



販売価格	660円(税抜) / 726円(税込)		
カタログ価格	660円(税抜) / 726円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/13 05:13現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1032ページ		



銅管継手(リングジョイント)作業要領  
■銅管リングジョイントの止まる位置まで回し込み、ナットを締め付け締め付け後は、2～3回回転させる事で銅管を接続して下さい。締め付け過ぎると樹脂スリーブが破損する可能性があります。また、過剰な締め付けによる銅管の歪みや樹脂スリーブの破損による漏れの原因となります。

## 仕様

メーカー	オンダ製作所	型番	OF-421
銅管外径	10×10mm	全長	47.5mm
最高使用圧力	0.6MPa	使用温度範囲	-20～60℃
使用流体	JIS1号灯油(白灯油)	材質	本体:真鍮 スリーブ:樹脂

### 樹脂製スリーブ

銅管用継手押えナットを手締め後に2～3回転締付ける事で銅管を接続します。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.