


品番：EA426AW-32

品名：R1/4"x 8mm リングエルボ



販売価格	780円(税抜) / 858円(税込)		
カタログ価格	780円(税抜) / 858円(税込)		
在庫数	最新在庫: 15 (2026/04/22 07:03現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1032ページ		



■銅管継手(リングジョイント)作業要領
■継手リングジョイントの穴へ止まる位置まで押し込み、銅管を締め付け、その後、銅管をY字に曲げるまで締め付けして下さい。締め付けの度合い、曲げ角度には注意して下さい。また、締め付けは変形による漏れの原因や、曲げ角度による漏れの原因が原因となります。

仕様

メーカー	オンダ製作所	型番	OF-446
ねじサイズ	R1/4"	銅管外径	8mm
最高使用圧力	0.6MPa	使用温度範囲	-20~60℃
使用流体	JIS1号灯油(白灯油)	材質	本体:真鍮 スリーブ:樹脂
樹脂製スリーブ			
銅管用継手押えナットを手締め後に2~3回転締付ける事で銅管を接続します。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.