



品番 : EA426CA-13

品名 : R 1/4" x 8mm ニードルバルブ (黄銅ハンドル/ホースニップ)



販売価格	1,640円(税抜) / 1,804円(税込)		
カタログ価格	1,640円(税抜) / 1,804円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/13 05:23現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1046ページ		



品名	規格	単位	数量	価格
ニードルバルブ	R1/4" x 8mm	個	1	1,640
φ8用スリーブ	φ8	個	1	100
フレアーナット	R1/4"	個	1	100
ホースニップル	φ8	個	1	100

仕様

メーカー	オンダ製作所	型番	OMV-752-3
取付ねじ	R1/4"	銅管外径	8mm
タケノコ径	7.2mm	ハンドル径	28mm
全長	77mm	最高使用圧力	1.0MPa
使用温度範囲	-10~80℃	使用流体	冷温水・油・エア
流量	0.5L/min ※バルブ取付位置より油面高さ 350mm 時の流出量の測定結果 (流体:JIS 1号灯油(白灯油))	材質	本体:黄銅 ハンドル:黄銅
付属品	ホースニップル、φ8mm用スリーブ、フレアーナット		
ゴムホース用のニードル式バルブ			
コンパクトのため、省スペースの配管可能			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

