品番: EA426CA-3

品名:R1/4"x8mm ニードルバルブ(樹脂ハンドル/ホースニップ



販売価格	<b>1,460円</b> (税抜)/ 1,606円(税込)				
カタログ価 格	1,460円(税抜)/1,606円(税込)				
在庫数	最新在庫: 8 (2025/11/19 19:18現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1087ページ				











## 仕様

メーカー	オンダ製作所	型番	OMV-752-1		
取付ねじ	R1/4"	銅管外径	8mm		
タケノコ径	7.2mm	ハンドル径	25mm		
全長	77mm	最高使用圧力	1.0MPa		
使用温度範囲	-10~80℃	使用流体	冷温水・油・エアー		
流量	0.5L/min ※バルブ取付位置より油面高さ 350mm 時の流出量の測定結果 (流体:JIS 1号灯油(白灯油))	材質	本体:黄銅 ハンドル:樹脂		
付属品	ホースニップル、ø8mm用スリーブ、フ レアーナット				
ゴムホース用のニードル式バルブ					

## 代替品

コンパクトのため、省スペースの配管可能

品番	EA426CA-13
00 <del>111</del>	EA420CA-13

コメント 樹脂ハンドル→真鍮ハンドル



## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.