

品番 : EA426CB-12


品名 : R 1/4" x 8mm ニードルバルブ(黄銅ハンドル/フレアーナット)



販売価格	1,280円(税抜) / 1,408円(税込)		
カタログ価格	1,280円(税抜) / 1,408円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2025/12/15 20:16現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1087ページ		



フレアーナット



規格		寸法	
外径	φ28	内径	φ8
手元外径	φ28	手元内径	φ22
手元高さ	45.5	手元内高さ	47.75 mm
手元幅	32	手元内幅	30 mm

仕様

メーカー	オンダ製作所	型番	OMV-761-3
取付ねじ	R1/4"	銅管外径	8mm
ハンドル径	28mm	全長	45.5mm
最高使用圧力	1.0MPa	使用温度範囲	-10~80°C
使用流体	冷温水・油・エアー	流量	0.5L/min ※バルブ取付位置より油面高さ 350mm 時の流出量の測定結果 (流体:JIS 1号灯油(白灯油))
樹脂	本体:黄銅 ハンドル:黄銅	付属品	フレアーナット
φ8銅管用のニードル式バルブ			
コンパクトのため、省スペースの配管可能			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.