

品番：EA426CB-12


品名：R 1/4"x 8mm ニードルバルブ (黄銅ハンドル/フレアーナット)



販売価格	1,400円(税抜) / 1,540円(税込)		
カタログ価格	1,400円(税抜) / 1,540円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/06/13 05:32現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1046ページ		



フレアーナット



型番	取付ねじ	銅管外径	全長	最大使用圧力	使用温度範囲	流量
EA426CB-12	R1/4"	8mm	45.5mm	1.0MPa	-10~80℃	0.5L/min

仕様

メーカー	オンダ製作所	型番	OMV-761-3
取付ねじ	R1/4"	銅管外径	8mm
ハンドル径	28mm	全長	45.5mm
最高使用圧力	1.0MPa	使用温度範囲	-10~80℃
使用流体	冷温水・油・エア	流量	0.5L/min ※バルブ取付位置より油面高さ 350mm 時の流出量の測定結果 (流体:JIS 1号灯油(白灯油))
樹脂	本体:黄銅 ハンドル:黄銅	付属品	フレアーナット

φ8銅管用のニードル式バルブ

コンパクトのため、省スペースの配管可能

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.