

品番 : EA426CB-3

品名 : R 1/4"x 8mm ニードルバルブ (樹脂ハンドル/ホースニップ)




販売価格	1,380円(税抜) / 1,518円(税込)		
カタログ価格	1,380円(税抜) / 1,518円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/13 06:34現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



フレアーナット



ホースニップル



品名	品番	寸法	価格
ニードルバルブ	EA426CB-3	R1/4" x 8mm	1,380円(税抜)
フレアーナット	EA426CB-4	R1/4"	100円(税抜)
ホースニップル	EA426CB-5	R1/4"	100円(税抜)

仕様

メーカー	オンダ製作所	型番	OMV-762-1
取付ねじ	R1/4"	銅管外径	8mm
タケノコ径	7.2mm	ハンドル径	25mm
全長	71mm	最高使用圧力	1.0MPa
使用温度範囲	-10~80℃	使用流体	冷温水・油・エア
流量	0.5L/min ※バルブ取付位置より油面高さ 350mm 時の流出量の測定結果 (流体:JIS 1号灯油(白灯油))	樹脂	本体:黄銅 ハンドル:樹脂
付属品	フレアー用ホースニップル、フレアーナット		
ゴムホース用のニードル式バルブ			
コンパクトのため、省スペースの配管可能			

代替品

品番	EA426CB-13
コメント	樹脂ハンドル→真鍮ハンドル



**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.