


品番 : EA426CC-1

品名 : Rc1/8" ニードルバルブ(樹脂ハンドル)



販売価格	1,060円(税抜) / 1,166円(税込)		
カタログ価格	1,060円(税抜) / 1,166円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/04/22 07:05現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1046ページ		



仕様

メーカー	オンダ製作所	型番	OMV-970-1
取付ねじ	Rc1/8"	ハンドル径	25mm
全長	38mm	最高使用圧力	1.0MPa
使用温度範囲	-10℃~80℃	使用流体	冷温水・油・エア
流量	0.5L/min ※バルブ取付位置より油面高さ 350mm 時の流出量の測定結果 (流体:JIS 1号灯油(白灯油))	材質	本体:黄銅 ハンドル:樹脂
ニードル式バルブ			
コンパクトのため、省スペースの配管可能			

代替品

	品番	EA426CC-11
	コメント	樹脂ハンドル→真鍮ハンドル

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.