



品番：EA426CE-11

品名：R 1/4" ニードルバルブ (黄銅ハンドル)



販売価格	1,230円(税抜) / 1,353円(税込)		
カタログ価格	1,230円(税抜) / 1,353円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/12 02:39現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1046ページ		



品番	品名	仕様	在庫
EA426CE-11	R 1/4" ニードルバルブ (黄銅ハンドル)	29MPa	2

仕様

メーカー	オンダ製作所	型番	OMV-660-3
取付ねじ	R1/4"	銅管外径	8mm
ハンドル径	28mm	全長	22.5mm
最高使用圧力	1.0MPa	使用温度範囲	-10℃~80℃
使用流体	冷温水・油・エア	流量	0.7L/min ※バルブ取付位置より油面高さ 350mm 時の流出量の測定結果 (流体:JIS 1号灯油(白灯油))
材質	本体:黄銅 ハンドル:黄銅		
ニードル式バルブ			
コンパクトのため、省スペースの配管可能			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.