品番: EA426CE-2

品名:R1/4"=-ドルバルブ(樹脂ハンドル/フレアーナット付)



販売価格	1,210円 (税抜)/1,331円(税込)				
カタログ価格	1,210円(税抜)/1,331円(税込)				
在庫数	最新在庫: 17 (2025/11/19 17:49現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1088ページ				











仕様

メーカー	オンダ製作所	型番	OMV-661-1
取付ねじ	R1/4"	銅管外径	8mm
ハンドル径	25mm	全長	25.5mm
最高使用圧力	1.0MPa	使用温度範囲	-10~80℃
使用流体	冷温水・油・エアー	流量	0.7L/min ※バルブ取付位置より油面高さ 350mm 時の流出量の測定結果 (流体:JIS 1号灯油(白灯油))
材質	本体:黄銅 ハンドル:樹脂	付属品	フレアーナット

φ8銅管用のニードル式バルブ

コンパクトのため、省スペースの配管可能

代替品

品番 EA426CE-12

コメント 樹脂ハンドル→真鍮ハンドル



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.