


品番 : EA426CJ-12

品名 : R 1/4"xRc1/8" ニードルバルブ (黄銅ハンドル)



販売価格	1,230円(税抜) / 1,353円(税込)		
カタログ価格	1,230円(税抜) / 1,353円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/04/22 07:06現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1047ページ		



品番	品名	単位	在庫	価格
EA426CJ-12	R 1/4"xRc1/8" ニードルバルブ (黄銅ハンドル)	個	4	1,230

仕様

メーカー	オンダ製作所	型番	OMV-630-3
取付ねじ	オス:R1/4" メス:Rc1/8"	ハンドル径	28mm
全長	20mm	最高使用圧力	1.0MPa
使用温度範囲	-10℃~80℃	使用流体	冷温水・油・エア
流量	0.7L/min ※バルブ取付位置より油面高さ 350mm 時の流出量の測定結果 (流体:JIS 1号灯油(白灯油))	材質	本体:黄銅 ハンドル:樹脂
ニードル式バルブ			
コンパクトのため、省スペースの配管可能			
圧力ゲージの取付けに便利			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.